

多波長自動アッベ式屈折計



- ◆ペルチエ素子で温度調節が自在(10~70℃)
- ◆液体はもちろん、フィルムは平面が出ていればOK! 前処理が楽に
- ◆波長・温度の変更は専用ソフトからワンクリック
- ◆589.3nm+Max7波長搭載可能(435~660nm程度)
- ◆広い測定範囲1.30~1.72 nD

Abbemat MW 2020年価格 ¥3,930,000~

Abbemat MW

波形も表示

超コンパクトデジタルアッベ屈折計



- ◆超コンパクト
- ◆簡単ふき取り



¥690,000~

Abbemet 3XXX

スタンダード アッベ屈折計



350: ¥1,620,000-
550: ¥2,020,000-

Abbemet 550/350


超コンパクト 旋光計



◆セル自動認識

MCP 150 ¥1,770,000-

光学熱分析



- ◆インク・接着剤などに最適
- ◆温度範囲4~125℃・線膨張係数(熱膨張・熱収縮)が測定可能
- ◆温度vs.転移点や時間vs.転移点の測定が可能
- ◆乾燥や熱硬化、熱による融点の確認が可能
- ◆サンプル0.4ml程度から測定可能、固体サンプルオプション有り
- ◆分離型屈折計のサンプルウェルにサンプルを載せるだけ
- ◆ユーザーフレンドリーな専用ソフト

TORC5000

2020年価格 ¥3,380,000-

ハンドヘルドラン分光計



- ◆15×10×3cm、650g
- ◆ライブラリーは1600以上
- ◆粉体/液体/バイアル対応
- ◆IP67で防塵防水
- ◆MIL-STD-810対応

¥3,350,000~

CORA100

酸化安定性



- ◆経産省告示第72号
- ※「軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法」
- ◆ASTM D7525、ASTM D7545、EN 16091、IP 595完全準拠
- ◆コンパクトな設計・PC不要
- ◆迅速測定(従来の1/10に短縮)
- ◆サンプル量 5mL固体・半固体で4g)

RapidOxy100 2020年価格 ¥2,330,000-

And More...

We Measure The World.

CT コスモトレーディング株式会社

本社 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー
TEL: 06-6309-3578 / FAX: 06-6309-3638

名古屋支店 名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141ビル
TEL: 052-565-4410 / FAX: 052-571-7053

Mail: info@cosmotrading.co.jp
http://www.cosmotrading.co.jp

株式会社アントンパール・ジャパン

東京本社 TEL: 03-4563-2500
〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9

大阪営業所 TEL: 050-4560-2100
〒562-0035 大阪府箕面市船場東3-4-17

箕面千里ビル 8階
[E-Mail] info.jp@anton-paar.com



B型粘度計 ViscoQC100

B型粘度計 ViscoQC300
+ペルチエ式温度調節装置PTD-80

2020年 計測器装置ラインナップ



せん断粘度



防爆 携帯密度



屈折率/Brix




酸化安定性



動粘度



ラマン分光



光学熱分析



密度



旋光度

せん断粘度・動粘度・密度・比重・濃度・熱分析
酸化安定度・ラマン分光・屈折率・Brix・旋光度

